

KLAUDI*o*

CLN-LP200

Ultrasonic Vinyl Record Cleaner

超音波振動式オートマチック・レコードクリーナー

まだ新品だった頃の豊かな音楽性の再現へ



CLN-LP200 用
オート・ディスク・ローダー
ATL-RCM05 装着例

KLAUDI*o* 超音波式レコードクリーナー「CLN-LP200」の最新鋭な洗浄性能を体験してください。レコード盤面に癒着した「粉じんや汚れ」「カビ」「洗浄液（薬品）」などは、レコード盤のみならず使用する大切なカートリッジの寿命をも縮めてしまう大敵です。新品レコードでも「剥離剤」でコーティングされています。

そして何よりその大敵は、「音楽に集中できない」要因になっています。KLAUDI*o* 「CLN-LP200」レコードクリーナーはそれらの要因を除去し、お気に入りの音楽に浸るお手伝いをします。

200W の高出力超音波による洗浄

本機は 200W という高出力な超音波によりレコードを洗浄できる、他に例を見ない 12 インチ LP レコード専用クリーナー※1 です。

音溝深く癒着した肉眼では見えないミクロで頑固な汚れやホコリを除去する事ができます。さらに「洗剤（薬品）を使用する」「直接ブラシなどで擦る」といったディスクに及ぼされるリスクを負うことが無い、特許出願中の独自技術を採用しています。

超音波振動子は、最も洗浄効果が出るようディスクに対して垂直に配置されています。

※1 別売：7 インチ、10 インチレコード用のアダプターも使用可能です。

※2 状況により一部除去できない汚れ等もあります。



品名：CLN-LP200 用
オート・ディスク・ローダー
品番：ATL-RCM05

※3 ディスク・ローダーとサイレンサーの併用はできません。



品名：CLN-LP200 用サイレンサー
品番：SIL-01



寸法 重量
W 535mm 14.3 kg
D 290mm
H 590mm
(ハンドル等含む)

最大開口時寸法
W 535mm
D 480mm
H 810mm

盤面には水以外の接触なし

- ・洗浄と乾燥の全工程は、水以外の接触がないため安全で静電気も発生しない設計。
- ・洗剤ではなく、蒸留水や工業用精製水で洗浄する安心でエコロジーな仕様。
- ・薬品を使わないためアナログ・カートリッジ（スタイラス）にも安心。
- ・洗浄後の乾燥は内部の送風機を使用するため、温風を使わず安全に行われます。


日常と 永年使用を見据えた設計

- ・低振動、低騒音設計
- ・永年の使用に耐える堅牢なボディ
- ・メンテナンス性を重視した構造のリザーバタンク
- ・ブラシやローラーなどが無いため、消耗部品の定期交換が不要



全自動設計、自由な設定

- ・リザーバタンクに水を満たしレコードを挿入するだけで、両面同時に洗浄～乾燥を行う全自動設計です。作業完了はピープ音と LED 点滅によりお知らせします。
- ・クリーニングの進行状況は前面の LED バーに分かりやすく表示されます。
- ・「洗浄と乾燥」、「洗浄のみ」、「乾燥のみ」の自由な設定が可能。
- ・洗浄と乾燥の時間はそれぞれ 1 分～5 分（1 分刻み）の調整が可能。



CLN-LP200 Specifications

製品名	超音波振動式オートマッチック・レコードクリーナー
品番	CLN-LP200
消費電力	最大 200W
リザーバ容量	2.5 l (市販精製水の使用を推奨)
寸法	1 回の給水でおおよそ 50～100 枚の洗浄が可能です。 W 435mm × D 181mm × H 300mm (ハンドル、突起部含まず)
重量	21.8 kg



品番：ADT-LP07 品番：ADT-LP10
(別売) 7 インチレコード、10 インチレコード用アダプター

KLAUDIO クラウディオ社

2000 年アメリカ合衆国・ワシントン州に創立された液体冷却装置などを手掛ける Koolance (クーランス) 社が 2013 年に創始した新しいオーディオ・ブランドです。クラウディオ社の創立者は熱心なオーディオ・ファイルであり、その情熱とクーランス社の持つ高度な液体処理技術など独自のノウハウを結集させる事により超音波振動式オートマッチック・レコードクリーナーを生み出しました。薬品を使わず、全自動設計という使い易さと低振動・低騒音を兼ね備えたクラウディオ社のクリーナーは、まだ新品だった頃に聴いた豊かな音楽性を思い起こさせる、レコード本来の音を呼び覚まします。

カタログの記載内容は 2016 年 7 月現在のものです。

仕様及び外観が改良のため予告なく変更されることがございます。ご了承ください。

KLAUDIO 社製品 輸入販売元

NOAH 株式会社

112-0013 東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル4階
TEL 03-6902-0941 FAX 03-6902-0944 <http://www.noahcorporation.com>